

Laboratorní sklo - Exsikátory



Laboratory glassware. Desiccators

Verrerie de laboratoire. Dessiccateurs

Laborgeräte aus Glas. Exsikkatoren

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 70 4300 z 24. 4. 1974.

50622

Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě byly doplněny rozměry výrobků a nově specifikovány metody zkoušení. Norma obsahuje upozornění obsahující pokyny pro zacházení s výrobky.

Obdobné zahraniční normy

DIN 12 491:1996 Laborgeräte aus Glas. Vakuum - Exsikkatoren (Laboratorní sklo. Exsikátory)

Porovnání se zahraniční normou

Technické požadavky včetně zkoušek uvedených v ČSN 70 4300 odpovídají normě DIN 12 491. ČSN 70 4300 je podrobnější co se týče kvality skloviny. Řady exsikátorů v ČSN 70 4300 a DIN 12 491 se nepatrně rozměrově liší.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sklářny Kavalier a. s. Sázava, IČO 000 12653, Ing. Eva Koldcsiterová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Šteřfová

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu a dodávání skleněných exsikátorů určených k sušení, případně přechovávání vysušených látek ve vakuu nebo za normálního atmosférického tlaku.

-- Vynechaný text --